

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 34mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 34
GTIN	
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza bocca h_1	16,6 mm
Ø Anello D	65,5 mm
Carico di coppia del cricchetto	950 Nm
Apertura bocca b	76,2 mm
Apertura	34 mm
Altezza anello h_2	19,6 mm
Lunghezza chiave L	482 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave