

## Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC 180, Modello: 14



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	574495 14
GTIN	4013349529053
Classe articolo	57L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in **sfere di carburo di silicio** flessibili. Lunghezza complessiva 200 mm.

#### Uso:

Per **smussatura bordi**, **lavorazione finale delle superfici** e **levigatura**. Produce **superfici rettificate uniformi** con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min<sup>-1</sup>, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

#### Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

### Descrizione tecnica

Lunghezza di lavoro L <sub>3</sub>	60 mm
Per foro di Ø	12,1 - 14 mm
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	15,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	3,6 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Materiale guarnizione	Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo	SiC
Grana	180
Velocità consigliata	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Spazzole interne

---

## Accessori

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80  
Contenuto 20 l

084205 20

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80  
Contenuto 5 l

084205 5

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80  
Contenuto 0,25 l

084205 0,25