



Paio di guanti KryTech 580, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094468 11
GTIN	3245425804117
Classe articolo	06D

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 580 Grip&Proof. Per lavori di alta precisione in ambienti leggermente oleosi e sporchi. Presa efficace in aree oleose e grasse grazie alla tecnologia **Grip&Proof**. Lunga durata d'uso grazie alla resistenza agli oli e al materiale lavabile. Particolarmente adatto per la lavorazione di pezzi con olio da taglio; manipolazione di componenti macchina e lamiere oleosi; lavori di taglio, punzonatura e goffratura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	45

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	senza lattice
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / grigio
Lunghezza	230 - 280 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio