



Paio di guanti KryTech 580, Misure guanti da lavoro: 8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094468 8 |
| GTIN | 3245425804186 |
| Classe articolo | 06D |

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 580 Grip&Proof. Per lavori di alta precisione in ambienti leggermente oleosi e sporchi. Presa efficace in aree oleose e grasse grazie alla tecnologia **Grip&Proof**. Lunga durata d'uso grazie alla resistenza agli oli e al materiale lavabile. Particolarmente adatto per la lavorazione di pezzi con olio da taglio; manipolazione di componenti macchina e lamiere oleosi; lavori di taglio, punzonatura e goffratura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Misure guanti da lavoro | 8 |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Contenuto | 45 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | senza lattice |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4342B |
| Materiale supporto | PEHD |
| Rivestimento | Nitril |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | nero / grigio |
| Lunghezza | 230 - 280 mm |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | B |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |