

ejendals

Paio di guanti antivibrazioni Tegera® 9182, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094332 11
GTIN	7392626055940
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Guanto antivibrazioni in pelle di ovino pieno fiore con palmo imbottito. Il **materiale Vibrothan®** di alta qualità unisce in sé uno **smorzamento notevole delle vibrazioni** e una buona sensibilità tattile.

Tegera® 9182. Con **polsino in pelle lungo**.

Uso:

Lavori grezzi con macchine vibranti.

Norma:

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen und Stößen.**

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti Driver

Contenuto	6
EN 388	3111X
Materiale supporto	Pelle caprina pieno fiore
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Heavy Duty
Lunghezza	315 mm
Colore	nero / giallo
Norma	Protezione contro le vibrazioni e gli urti (EN ISO 10819)
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso