

**Garant**
**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 18mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 18
GTIN	4045197160287
Classe articolo	61B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.  
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 239 mm

Apertura bocca b: 38,6 mm

Altezza bocca  $h_1$ : 8,1 mm

Altezza anello  $h_2$ : 11,2 mm

Ø anello D: 33,4 mm

Carico di coppia del cricchetto: 300 Nm

**Descrizione tecnica**

Altezza anello $h_2$	11,2 mm
Apertura	18 mm
Apertura bocca b	38,6 mm
Lunghezza chiave L	239 mm
Altezza bocca $h_1$	8,1 mm
Carico di coppia del cricchetto	300 Nm
Ø Anello D	33,4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave