

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 36mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 36
GTIN	4045197488749
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 482 mm

Apertura bocca b: 76,2 mm

Altezza bocca h₁: 16,6 mm

Altezza anello h₂: 19,6 mm

Ø anello D: 65,5 mm

Carico di coppia del cricchetto: 1000 Nm

Descrizione tecnica

Carico di coppia del cricchetto	1000 Nm
Altezza bocca h ₁	16,6 mm
Ø Anello D	65,5 mm
Apertura bocca b	76,2 mm
Lunghezza chiave L	482 mm
Altezza anello h ₂	19,6 mm
Apertura	36 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave