

Honeywell**Paio di guanti Check & Go C, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094542 11 |
| GTIN | 13603835522705 |
| Classe articolo | 09A |

Descrizione**Esecuzione:**

Check & Go Green PU C. Il guanto in maglia aderente della serie **Check & Go** con rivestimento in PU verde. La codificazione cromatica e la lettera stampata di grandi dimensioni **facilitano agli utilizzatori e al personale di sicurezza il riconoscimento visivo** del livello di protezione antitaglio. Il guanto è adatto per lavori in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Con filo Dyneema®/di poliammide/Lycra® per un'elevata resistenza.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojausluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

EN 388:2016: 4X43C

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Misure guanti da lavoro | 11 |
| Serie | Check & Go |
| Tipo di guanto | Guanti antitaglio |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| EN 388:2016 | 4X43C |
| Materiale supporto | Dyneema®, poliammide |
| Rivestimento | PU |
| Campo di impiego | Universale |
| Colore | verde / bianco |
| Categoria di protezione antitaglio | C |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |