

Garant
Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 32 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614700 32
GTIN	4045197160119
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. **Lato anello a profonda curvatura.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; cromato (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

Lunghezza chiave L: 430 mm

Altezza bocca massima h1: 14 mm

altezza massima anello h_{2max}: 21 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	430 mm
Altezza bocca massima h1	14 mm
Apertura	32 mm
Dim. apertura	Metrica

altezza massima anello $h_{2\max}$	21 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave