



Strumento di misura universale in astuccio di legno, Modello: 30-250



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare leggera e stabile. Due aste di misura per l'alloggiamento dei vari tastatori. Supporto fisso per asta di misura (senza scanalatura di guida) per una regolazione approssimativa sul tubo. Supporto mobile per asta di misura con guida a sfere, priva di gioco e attrito, che consente la massima precisione. **Forza di misura costante grazie alla molla integrata.** Affinché sia possibile l'inserimento senza contatto nella posizione di misura, l'asta di misura mobile è retrattile. Intervallo di misurazione ampliabile grazie alla prolunga opzionale (max. 3000 mm). Utilizzabile con tutti i comparatori o comparatori ad alta precisione con gambo Ø 8 mm, h6.

Uso:

Strumento di misura universale per la verifica comparativa. Per misure interne ed esterne di qualsiasi genere e per la misurazione su spallamenti stretti. Con accessori speciali per misurare ruote di centraggio, intagli, scanalature, codi di rondine, coni, dentature, filettature interne e esterne.

Fornitura:

Strumento base, astuccio di legno.

Accessori speciali:

Comparatore o comparatore ad alta precisione con intervallo di misurazione di 25 mm.

Descrizione tecnica

Corsa supporto mobile	20 mm
Campo di applicazione interno	30 - 255 mm
Campo di applicazione esterno	0 - 220 mm

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A3
Tipo di prodotto	Strumento di misurazione universale

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm	021400 600
--	------------

Accessori

Punta di contatto per bracci di misura, pezzo Modello S	428360 S
Dado di fissaggio per 428360, pezzo Modello K	428358 K
Coppia di aste di misura Profondità delle aste 50 mm	428350 50
Prolunga per n. art. 428300 Lunghezza 150 mm	428320 150
Prolunga per n. art. 428300 Lunghezza 500 mm	428320 500