

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 21 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 21
GTIN	4045197160300
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 286 mm

Apertura bocca b: 45,7 mm

Altezza bocca h_1 : 9,6 mm

Altezza anello h_2 : 13 mm

Ø anello D: 42 mm

Carico di coppia del cricchetto: 375 Nm

Descrizione tecnica

Apertura	21 mm
Lunghezza chiave L	286 mm
Ø Anello D	42 mm
Apertura bocca b	45,7 mm
Altezza anello h_2	13 mm
Altezza bocca h_1	9,6 mm
Carico di coppia del cricchetto	375 Nm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave