

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 41 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 41
GTIN	4045197511874
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 550 mm

Apertura bocca b: 83 mm

Altezza bocca h_1 : 18 mm

Altezza anello h_2 : 22 mm

Ø anello D: 72,9 mm

Carico di coppia del cricchetto: 1300 Nm

Descrizione tecnica

Altezza bocca h_1	18 mm
Apertura	41 mm
Lunghezza chiave L	550 mm
Carico di coppia del cricchetto	1300 Nm
Ø Anello D	72,9 mm
Altezza anello h_2	22 mm
Apertura bocca b	83 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave