

Garant
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 50mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614800 50
GTIN	4045197511898
Classe articolo	61B

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 640 mm

Apertura bocca b: 96 mm

Altezza bocca h_1 : 21 mm

Altezza anello h_2 : 26,5 mm

Ø anello D: 88 mm

Carico di coppia del cricchetto: 1700 Nm

Descrizione tecnica

Ø Anello D	88 mm
Lunghezza chiave L	640 mm
Carico di coppia del cricchetto	1700 Nm
Apertura bocca b	96 mm
Apertura	50 mm
Altezza bocca h_1	21 mm
Altezza anello h_2	26,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave