

Garant
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 14mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614800 14
GTIN	4045197160249
Classe articolo	61B

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 193 mm

Apertura bocca b: 30,9 mm

Altezza bocca h_1 : 6,6 mm

Altezza anello h_2 : 9,4 mm

Ø anello D: 27,3 mm

Carico di coppia del cricchetto: 160 Nm

Descrizione tecnica

Apertura bocca b	30,9 mm
Apertura	14 mm
Carico di coppia del cricchetto	160 Nm
Ø Anello D	27,3 mm
Altezza bocca h_1	6,6 mm
Lunghezza chiave L	193 mm
Altezza anello h_2	9,4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave