



Salopette ACTIVIQ, blu pervinca / nero, Taglia DE: 90



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091222 90
GTIN	4053813279022
Classe articolo	06K

Descrizione

Esecuzione:

Linea di abbigliamento da lavoro sportiva **KÜBLER ACTIVIQ** di straordinaria indossabilità. Grazie alle **zone con ampia libertà di movimento integrate** l'abbigliamento si adatta perfettamente a qualsiasi situazione di lavoro. Con **inserti dinamici a contrasto e a riflessione** per una maggiore visibilità. Le ampie superfici libere offrono molto spazio per la **personalizzazione del finissaggio**. Per evitare graffi ai materiali delicati, tutte **le chiusure sono coperte**. Le numerose tasche applicate offrono **ampio spazio** per utensili, metri, cellulare, ecc.

Salopette con protezione reni rialzata e inserto stretch nella cintura.

- **Bretelle elastiche con chiusure di plastica resistenti agli urti e al calore.**
- **Tasca sulla pettorina con patella e pulsante**
- **nonché tasca portapenne applicata.**

Con zone con ampia libertà di movimento nell'area delle ginocchia per una maggiore flessibilità. Particolarmente robusto grazie alle **tasche per ginocchiere con rinforzo in CORDURA®** e ai punti di sollecitazione muniti di blocchi.

- **Due tasche laterali.**
- **Due tasche posteriori, quella sulla destra dotata di patella e pulsante.**
- **Tasca portametro.**
- **Tasca sulla coscia con patella e pulsante nonché tasca portapenne applicata.**
- **Cavallo con chiusura lampo.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Lavaggio: Lavaggio delicato 60 °C

Descrizione tecnica

Dimensione FR	38L
Dimensione UK	30L
Dimensione US	31/33
Taglia DE	90
Dimensione IT	38L
Serie	ACTIVIQ
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni NL	90
Dimensioni ES	38L
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	270 g/m ²
Lavaggio	Lavaggio delicato 60 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	pulizia delicata con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Colore	blu pervinca / nero
Tipo di prodotto	Salopette

Accessori

Ginocchiere Standard 1 paio Modello KNEE

091848 KNEE