



Giacca corta CANVAS 320, blu marino, Taglia DE: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091351 60
GTIN	4030913889474
Classe articolo	09R

Descrizione

Esecuzione:

La resistente **linea di abbigliamento da lavoro Canvas 320** offre un'elevata protezione nelle più diverse condizioni di lavoro. Con **elastico in cintura** per una tenuta comoda. Antistrappo e antiabrasione grazie al **rinforzo in Cordura®** nei punti più sollecitati. Grazie alle rifiniture in Teflon®, il tessuto, di facile manutenzione, è **resistente allo sporco e all'abrasione**. Con inserti riflettenti in **3M™ Scotchlite™** per una maggiore visibilità al buio.

Giacca corta con polsini regolabili.

- **Due tasche pettorali, quella destra con tasca portacellulare applicata.**
- **Tasca sulla manica con scomparti per le penne.**
- **Bottoni a pressione nascosti in funzione di chiusura frontale.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Giacca corta in combinazione di colore **nero** al n. art. 091352.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 320 g/m²

Lavaggio: Colorati 60 °C

Descrizione tecnica

Taglia DE	60
Dimensione FR	56
Serie	CANVAS 320
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	320 g/m ²
Lavaggio	Colorati 60 °C
Colore	blu marino
Tipo di prodotto	Giacca da lavoro