

**Testa snodata, 1/2 pollice, Lunghezza complessiva: 468mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	641200 468
GTIN	4018754238538
Classe articolo	63A

Descrizione**Esecuzione:**

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Parte snodata orientabile di 180°. Con robusta impugnatura bicomponente.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	468 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Chiave a bussola