



## Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 14mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 642100 14     |
| GTIN            | 4018754005222 |
| Classe articolo | 63A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Profilo **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.

#### Nota:

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 642129

### Descrizione tecnica

|               |         |
|---------------|---------|
| Apertura      | 14 mm   |
| Ø Lato uscita | 19,9 mm |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza                 | 38 mm                                 |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici                           |
| Norma                     | DIN 3124                              |
| Profilo di manovra        | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
| Materiale                 | Acciaio ad alte prestazioni HPQ®      |
| Superficie                | rivestimento al NiCr                  |
| Con profilo AS-drive      | sì                                    |
| Tipo di prodotto          | Bussola                               |