

**HOLEX****Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642120 13
GTIN	4045197164063
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Nota:**

Bussole con bocca poligonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642132; HOLEX: n. art. 642122).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	38 mm
Ø Lato uscita	19,1 mm
Apertura	13 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 3124

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola