

**Garant****Chiave a forchetta / a cricchetto, pollici, Apertura: 11/16pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614825 11/16
GTIN	4045197331274
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Apertura bocca b	36,6 mm
Lunghezza chiave L	233 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	10,9 mm
Ø Anello D	33,3 mm
Apertura	11/16 pollici
Altezza bocca h <sub>1</sub>	7,9 mm
Dimensione apertura	in pollici
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata

Tipo di prodotto

Chiave