



Giravite per elettricisti per viti Torx®, Classic interamente isolati, Impronta Torx®: TX30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625754 TX30
GTIN	7610733064168
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura robusta con rivestimento comodo e antiscivolo in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. **Lama** in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	130 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Impronta Torx®	TX30
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale lama	Lega speciale PB Swiss Tools
Tipo di prodotto	Giravite

