

**Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614870 19
GTIN	4013288212641
Classe articolo	63F

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

**Descrizione tecnica**

Ø Anello D	34,8 mm
Lunghezza chiave L	246 mm
Apertura	19 mm
Altezza bocca h <sub>1</sub>	9,5 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	11 mm
Apertura bocca b	42 mm
Dimensione apertura	Metrica
Denominazione originale prodotto	6000 Joker
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave

---

## Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 3	614850 3
--	----------