

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614820 12
GTIN	4045197218773
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza bocca h_1	5,8 mm
Apertura	12 mm
Altezza anello h_2	8,7 mm
Lunghezza chiave L	174 mm
Apertura bocca b	25,9 mm
Ø Anello D	23,7 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata

Tipo di prodotto

Chiave