

**Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642220 19
GTIN	4045197164520
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).

Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	26,5 mm
Lunghezza	38 mm
Apertura	19 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 3124

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola