

Garant**Giravite per viti Torx Plus®, Impronta Torx Plus®: 25IP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	625940 25IP
GTIN	4045197923455
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in **Haptoprene®** e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Lunghezza lame: 120 mm

Lunghezza complessiva: 225 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza lame	120 mm
Impronta Torx Plus®	25IP
Lunghezza complessiva	225 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto	Giravite