

Garant**Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice, Apertura: 9mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 642325 9 |
| GTIN | 4045197497666 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

La bocca **Surface Drive** permette un accoppiamento più preciso e un'azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate.

Norma:**DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ø Lato uscita | 14 mm |
| Lunghezza | 38 mm |
| Apertura | 9 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |

| | |
|--------------------------|---|
| Profilo chiavi esagonali | Surfacedrive |
| Norma | DIN 3124 |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromato |
| Tipo di prodotto | Bussola |