



## Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 18X19mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	615000 18X19
GTIN	4018754020973
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

#### Vantaggi:

##### Profilo AS-Drive:

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presenza sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

#### Nota:

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 615600

### Descrizione tecnica

Apertura <sub>2</sub>	19 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	28 mm
Lunghezza chiave L	275 mm

Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	29 mm
Apertura <sub>1</sub>	18 mm
Dimensione apertura	metrica
Tipo di prodotto	Chiave