



Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 27X30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	615000 27X30
GTIN	4018754021116
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Vantaggi:

Profilo AS-Drive:

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presenza sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 615600

Descrizione tecnica

Apertura ₁	27 mm
Apertura ₂	30 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	44 mm

Lunghezza chiave L	360 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	40 mm
Dimensione apertura	metrica
Tipo di prodotto	Chiave