

Garant
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 6X7 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	615700 6X7
GTIN	4045197160560
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Vantaggi:

Profilo AS-Drive:

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presenza sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio **AS-drive**.

Lunghezza chiave L: 165 mm

Ø massimo anello D₁ max: 11 mm

Ø massimo anello D₂ max: 12 mm

Descrizione tecnica

Ø massimo anello D ₁ max	11 mm
-------------------------------------	-------

Lunghezza chiave L	165 mm
Apertura ₂	7 mm
Apertura ₁	6 mm
Ø massimo anello D ₂ max	12 mm
Dim. apertura	metrica
Tipo di prodotto	Chiave