



Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 27X32mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615000 27X32 |
| GTIN | 4018754021123 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Vantaggi:

Profilo AS-Drive:

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presenza sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 615600

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|--------|
| Apertura ₂ | 32 mm |
| Lunghezza chiave L | 360 mm |
| Apertura ₁ | 27 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Ø Massimo anello D ₁ max | 40 mm |
| Ø Massimo anello D ₂ max | 48 mm |
| Dimensione apertura | metrica |
| Tipo di prodotto | Chiave |