

**Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 22mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614900 22 |
| GTIN | 4045197442161 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------------|
| Lunghezza chiave L | 314 mm |
| Altezza bocca massima h1 | 9,5 mm |
| Apertura | 22 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Altezza massima anello h _{2 max} | 14,2 mm |
| Posizione anello | 15 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromato |
| Tipo di prodotto | Chiave |

