

Archetto per seghetto da traforo (senza lama)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	581300
GTIN	4010124490300
Classe articolo	58Z

Descrizione

Esecuzione:

Arco stabile, verniciato, in acciaio tubolare da 13 mm. Profondità di taglio 320 mm. Griffe con dadi ad alette; impugnatura di legno verniciato.

Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Descrizione tecnica

Materiale impugnatura	Legno
Senza lama	sì
Profondità di taglio	320 mm
Tipo di prodotto	Archetto per seghetto da traforo

Accessori

Set di 22 lame per seghetto da traforo per legno / metallo in astuccio

581320