

Garant**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 14X17 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615700 14X17
GTIN	4045197160683
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Vantaggi:**Profilo AS-Drive:**

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Preso sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio **AS-drive**.

Lunghezza chiave L: 245 mm

Ø massimo anello D₁ max: 22 mm

Ø massimo anello D₂ max: 27 mm

Descrizione tecnica

Apertura ₁	14 mm
-----------------------	-------

Ø massimo anello D ₁ max	22 mm
Ø massimo anello D ₂ max	27 mm
Apertura ₂	17 mm
Lunghezza chiave L	245 mm
Dim. apertura	metrica
Tipo di prodotto	Chiave