

**Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614900 30
GTIN	4045197442192
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.  
Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Descrizione tecnica**

Apertura	30 mm
Altezza bocca massima h1	13,2 mm
Lunghezza chiave L	424 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h <sub>2 max</sub>	20 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Chiave

