



## Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 17X19mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615000 17X19  |
| GTIN            | 4018754020966 |
| Classe articolo | 63A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

#### Vantaggi:

##### Profilo AS-Drive:

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presca sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

#### Nota:

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 615600

### Descrizione tecnica

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max | 28 mm |
| Apertura <sub>2</sub>               | 19 mm |
| Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max | 29 mm |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Apertura <sub>1</sub> | 17 mm   |
| Lunghezza chiave L    | 270 mm  |
| Dimensione apertura   | metrica |
| Tipo di prodotto      | Chiave  |