



Bussola poligonale per candele, 1/2 pollice, Apertura: 20,8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Con guarnizione di ritenuta per candele.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette.

Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate.

Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in bagno d'olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Lunghezza	83 mm
Meccanismo di arresto per candele	Guarnizione di ritenuta
Apertura	20,8 mm
Ø Lato uscita	27,7 mm
Apertura	13/16 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Materiale	Acciaio al cromo

Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Bussola