

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 27X32mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615900 27X32 |
| GTIN | 4045197385550 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ø Massimo anello D ₁ max | 40 mm |
| Ø Massimo anello D ₂ max | 48 mm |
| Lunghezza chiave L | 360 mm |
| Apertura ₁ | 27 mm |
| Apertura ₂ | 32 mm |
| Dimensione apertura | metrica |
| Superficie | esecuzione fosfatata |
| Attributo del nome del prodotto | es. fosfatata |
| Tipo di prodotto | Chiave |

