

ARIANA**Ugello ad alta pressione 1/8 pollici, filettatura esterna, Lunghezza tubo:
12,5mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084435 12,5
GTIN	4037728217287
Classe articolo	08J

Descrizione

Esecuzione:

Ugello ad alta pressione per raffreddamento ad alta pressione fino a 90 bar e campo di oscillazione dal 70° al 110°. Corpo in granulato di plastica di elevata qualità.

- **Per il montaggio compatto nei sistemi flessibili esistenti.**
- **Ugello ruotabile di 360°.**
- **Diverse lunghezze del tubo disponibili.**

Uso:

Per il montaggio successivo nel sistema esistente. Lavorazione rapida in fase di truciolatura con numero di giri elevato grazie al raffreddamento ad alta pressione.

Descrizione tecnica

Lunghezza tubo	12,5 mm
Ø Interno ugello	2 mm
Filettatura di raccordo	1/8 pollici
Tipo di prodotto	Sistema di raffreddamento

