

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 20X22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615900 20X22
GTIN	4045197385505
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D ₁ max	31 mm
Apertura ₁	20 mm
Lunghezza chiave L	318 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	34 mm
Apertura ₂	22 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

