

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 19X24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615950 19X24
GTIN	4045197331304
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D ₂ max	35 mm
Apertura ₁	19 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	29 mm
Lunghezza chiave L	325 mm
Apertura ₂	24 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave

