



Pantaloni da lavoro, grigio pietra / nero, Taglia DE: 30



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

091841 30

GTIN

Classe articolo

04T

Descrizione

Esecuzione:

Pantaloni da lavoro moderni in materiale resistente all'abrasione ma allo stesso tempo leggero, con sistema di asciugatura rapida. Ideali per i lavori negli ambienti caldi. Pantaloni con **inserti elasticizzati** e **gambe preformate** per garantire un'ottima libertà di movimento e la massima comodità. Orlo della gamba allungabile.

- **Tasca portacellulare interna in tessuto mesh.**
- **Tasche sulle gambe a soffietto con chiusura lampo, tasca portapenne e portacoltelli.**
- **Cavallo con chiusura lampo in plastica.**
- **Tasche laterali.**
- **Tasche posteriori.**
- **Anello D sulla cintura.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Pantaloni da lavoro da donna disponibili in grigio scuro / nero al n. art. 091833. Disponibili a magazzino nelle Dimensioni 36 – 46.

La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Dimensione FR | 56C |
| Taglia DE | 30 |
| Dimensione IT | D120 |
| Serie | Service Plus |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell'abbigliamento |
| Dimensioni ES | D120 |
| Dimensioni NL | D120 |
| Dimensioni SE | C58 |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere |
| Composizione del tessuto | 35% cotone |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 166 g/m ² |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavaggio | Colorati 40 °C |
| Candeggiare | non candeggiare |
| Pulizia chimica | pulizia non chimica |
| Asciugatura | non asciugare in asciugatrice |
| Stanghette | non caldo fino alla temperatura massima di 110 °C |
| Colore | grigio pietra / nero |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |