

HOLEX**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 8X10mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615950 8X10 |
| GTIN | 4045197441713 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Apertura ₁ | 8 mm |
| Ø Massimo anello D ₂ max | 16 mm |
| Ø Massimo anello D ₁ max | 14 mm |
| Lunghezza chiave L | 182 mm |
| Apertura ₂ | 10 mm |
| Dimensione apertura | metrica |
| Superficie | esecuzione cromata |
| Attributo del nome del prodotto | es. cromata |
| Tipo di prodotto | Chiave |

