

Garant**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 30X34 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 615700 30X34 |
| GTIN | 4045197160850 |
| Classe articolo | 61A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Vantaggi:

Profilo AS-Drive:

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Preso sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio **AS-drive**.

Lunghezza chiave L: 365 mm

Ø massimo anello D₁ max: 44 mm

Ø massimo anello D₂ max: 50 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-------|
| Apertura ₁ | 30 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza chiave L | 365 mm |
| Ø massimo anello D ₂ max | 50 mm |
| Apertura ₂ | 34 mm |
| Ø massimo anello D ₁ max | 44 mm |
| Dim. apertura | metrica |
| Tipo di prodotto | Chiave |