



Dinamometro di carico Dynafor LLZ2, Campo massimo di pesatura: 20,0 t



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 086049 20,0 |
| GTIN | 3600232609292 |
| Classe articolo | 08Y |

Descrizione

Esecuzione:

Dinamometro da carico Dynafor LLZ2, versatile, robusto e affidabile. Display LCD integrato di facile lettura. Protezione del display grazie al rinforzo.

- **Gli angoli smussati riducono il rischio di inceppamento durante l'operazione di sollevamento.**
- **Fattore di sicurezza > 4.**
- **Precisione e rintracciabilità certificate da un apposito certificato di regolazione. Precisione dello 0,3%. Ritarabile.**
- **Utilizzabile in tutte le posizioni. Grado di protezione IP65: Indicato per l'impiego all'aperto. Conforme agli standard CE e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.**
- **Campo di temperatura da -20 °C a +50 °C.**

Uso:

Per la misurazione delle forze di trazione (N) e delle masse sospese (kg).

Fornitura:

Batterie (2x AAA), certificato di taratura, valigetta di trasporto inclusi.

Grado di protezione IP: IP 65

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Campo minimo di pesatura: 50 kg

Corpo largh.: 147 mm

Corpo prof.: 45 mm
Corpo h: 342 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Corpo h | 342 mm |
| Corpo largh. | 147 mm |
| Campo massimo di pesatura | 20000 kg |
| Corpo prof. | 45 mm |
| Campo minimo di pesatura | 50 kg |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| N. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081556 LR3 |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Imballaggio | Valigetta di trasporto |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |