

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 22X24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615900 22X24
GTIN	4045197385512
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.  
Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

**Descrizione tecnica**

Apertura <sub>1</sub>	22 mm
Lunghezza chiave L	325 mm
Apertura <sub>2</sub>	24 mm
Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	37 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	34 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

