

Garant
Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, Numero chiavi: 10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	615710 10
GTIN	4045197160881
Classe articolo	61A

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

GARANT – pratico corpo profilato, antiscivolo. Max. capacità di trasmissione del momento torcente, lunga durata. Lato anello con profilo **AS-drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

GARANT – acciaio al cromo, esecuzione cromata (resistente al distacco); superfici arrotondate.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Fornitura:

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Descrizione tecnica

Numero chiavi	10
Dim. apertura	metrica
Posizione anello	75 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromata (resistente al distacco)
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 12X13 mm	615700 12X13
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 21X24 mm	615700 21X24
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 8X9 mm	615700 8X9
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 20X22 mm	615700 20X22
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 14X15 mm	615700 14X15
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 10X11 mm	615700 10X11
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 6X7 mm	615700 6X7
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 16X17 mm	615700 16X17
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 27X30 mm	615700 27X30
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura 18X19 mm	615700 18X19