



Set di micrometri digitali per interni XT, Campo di misura: 2-6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428652 2-6
GTIN	5051102209629
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 4 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428602 e anelli di riscontro con certificato di taratura UKAS.
Micrometro a due punte.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Chiavetta USB n. art. 498952.

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	3
Numero di testine di misure	5
Ø Anello di riscontro	2,5 / 4 / 5 mm
Intervallo di misurazione	2 - 6 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Applicazione radio	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 2-6 mm

020550 2-6

Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952