



Micrometro digitale rapido per interni XT Holematic con Bluetooth, Campo di misura: 16-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428702 16-20
GTIN	5051102207885
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all'impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Pistola di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

Profondità di misura standard	66 mm
Profondità di misura con prolunga	166 mm
Limite di errore	0,004 mm
Dimensione a	0,5 mm
Lettura	0,001 mm
Intervallo di misurazione	16 - 20 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20

Accessori

Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 16-20 mm	428605 16-20
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 16-20 mm	428745 16-20
Set di molle di ritorno3 pezzi Intervallo di misurazione 16-20 mm	428746 16-20