



Micrometro digitale rapido per interni XT Holematic con Bluetooth, Campo di misura: 50-65mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428702 50-65
GTIN	5051102208271
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Holematic, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all'impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Pistola di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Descrizione tecnica

Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,001 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Intervallo di misurazione	50 - 65 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

022500 100

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello	498952
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 50-65 mm	428605 50-65
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 50-65 mm	428745 50-65
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 50-65 mm	428746 50-65