



## Micrometro digitale rapido per interni XT Hologic con Bluetooth, Campo di misura: 80-100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti Hologic**, per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

#### Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie all'impugnatura a pistola e alla forza di misura costante.

#### Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Pistola di misura, testina di misura con certificato di collaudo UKAS, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, chiavetta USB n. art. 498952, anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

## Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	80 - 100 mm
Profondità di misura con prolunga	235 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,001 mm
Profondità di misura standard	85 mm
Dimensione a	0,5 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	HCT
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

## Servizi

022510 200

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm

022500 100

## Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2

498948 USB2

Cavo di collegamento Modello R2

498948 R2

Ricevitore radio Bluetooth per Bowers Modello

498952

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm

484030 90

Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 80-100 mm

428605 80-100

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032

Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150

428510 5/150

Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 80-100 mm

428745 80-100

Set di molle di ritorno3 pezzi Intervallo di misurazione 80-100 mm

428746 80-100